

alferline

DUSCHWANDBLENDE AUS EDELSTAHL

alferpro®



Anwendung Duschwandblende

alferline – Die Duschwandblende gleicht die unterschiedlichen Wandhöhen im Bereich der tiefer liegenden Gefälleböden aus. Das Profil ist kompatibel mit den alferpro Gefällekeilen und wird in den Fliesenkleber eingedrückt.

TECHNISCHE DATEN

Edelstahl V2A 1.4301 / X5CrNi18-10

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.


VERARBEITUNG

Die Duschwandblende in der richtigen Länge abschneiden. Das Profil in das feuchte Kleberbett eindrücken. Das Profil parallel und eben zur Fliesenoberkante ausrichten. Immer eine Fuge berücksichtigen.

GEBÜRSTET
(240K)

PULVER-
BESCHICHTET

EDELSTAHL
V2A



LIEFERFORM

Die Profile sind in den Höhen:
6mm
erhältlich (siehe Katalog).

Die Profile sind in den Breiten:
25; 30mm
erhältlich (siehe Katalog).

Die Profile sind in den Längen:
100; 150cm
erhältlich (siehe Katalog).

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Um Beschädigungen an der Profil-Oberfläche zu vermeiden, sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

- Unseren und den Verarbeitungsrichtlinien der Bau-Chemie muss unbedingt Folge geleistet werden.
- Kleber- und Mörtelreste auf der Profil-Oberfläche sind umgehend mit klarem Wasser zu entfernen.
- Sorgen Sie bis zur vollständigen Trocknung für eine gute Belüftung des Raumes.
- Den Belag erst nach vollständiger Abbindung des Mörtels mit einer Schutzfolie oder Ähnlichem abdecken.
- Die Profile werden mit einem weichen Tuch und handelsüblichem Haushaltsreiniger gereinigt.
- Zur Ablängung der Profile empfehlen wir einen langsam drehenden Winkelschleifer mit einer Spezialtrennscheibe für Edelstahl.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile sollten vor Schlag,- und Abriebeinwirkung geschützt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 04/2025

OBERFLÄCHEN

Gebürstet (240K)
Pulverbeschichtet

VERPACKUNGSEINHEITEN

VPE = 1 Stück

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Gefällekeil-Blenden in Edelstahl eignen sich für mittlere bis hohe mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Sie finden oft Anwendung in der Lebensmittelindustrie, in Krankenhäusern und Schwimmbädern etc.

ENTSORGUNG

Die Profile können dem Stahlrecycling zugeführt werden.